

Лабораторный миксер МВ 550



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МВ 550

Лабораторный миксер, технология гомогенизации и перемешивания для легко режущихся, сухих или жидких образцов. Кабель с EU-вилкой (230 В).



Для анализа и контроля качества необходимо оборудование, подходящее для подготовки образцов и удобное в использовании. Данные миксеры идеально подходят для интенсивного перемешивания, диспергирования, гомогенизации, эмульгирования и измельчения легко режущихся материалов. Простое использование, высокий уровень безопасности оператора и эффективность – лишь некоторые из преимуществ данных миксеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эргономика

- Плавная настройка скорости с интегрированным выключателем;
- Регулировка скорости вращения с учетом компенсации нагрузки;
- Отсоединение перемешивающей насадки и защитного колпака без инструментов;
- Работа возможна только при установленном защитном колпаке и крышке;
- Различные конфигурации емкостей для образцов;
- Компенсирующее вибрацию быстроразъемное соединение;
- Очень тихий двигатель с интегрированной вентиляционной системой охлаждения;
- Интегрированная защита от перегрузки, перегрева и блокировки.

Результаты важны

- Получение частиц очень малых размеров, как жидких, так и в сухих смесях: точный анализ требует использования гомогенных образцов;
- Эффективная обработка образцов: с помощью высокой скорости вращения;
- Гибкость: различные объемы образцов при использовании соответствующих перемешивающих насадок;
- Удобство использования: установка перемешивающей насадки и защитного колпака без инструментов;
- Долговечность: сделано в Швейцарии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Мин. объём (мл): 125
- Макс. объём (мл): 1000
- Мощность (Вт): 550
- Привод:
Коллекторный двигатель / Бесступенчатая передача / Система безопасного автоматического отключения
- Диапазон скорости: 1000 – 14 000 об/мин
- Уровень шума: прибл. 72 дБ(А) при 14 000 об/мин
- Электропитание: 230 В ± 10 %, 50Гц / 60Гц
- Относительная влажность (макс.):
80% во время хранения / 80% во время работы
- Рабочая температура: 0 – 40 °C
- Класс защиты - IP 20
- Размеры (Диаметр / Высота): ø 190мм / 245 мм
- Вес: 4.4 кг
- Стандарты ЭМС:
EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995, EN 60335-2-64:1997
- Стандарт безопасности:
Класс защиты 1 в соотв. EN 60335-1



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93